



Lämpötila- ja virtausmittari, Tyyppi: 405I



Tilaustiedot

Tilausnumero	474186 405I
GTIN	4029547014260
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kompaktit ja älypuhelimelle optimoidut mittauslaitteet. Kaikki mittaustiedot lähetetään suoraan maksuttomaan teston Smart Probes -sovellukseen (järjestelmän vaatimukset: iOS 8.3 tai Android 4.3 tai uudempi / Bluetooth 4.0) ja ne voidaan lukea mobiililaitteella, tulostaa ja lähettää suoraan sähköpostitse.

- **Näytölle saa näkyviin jopa 6 Smart Probe -laitetta yhtä aikaa.**
- **Voit lukea mittausravot helposti ja langattomasti mobiililaitteella.**
- **Mittausravojen muutokset esitetään kaaviona tai taulukkona.**
- **Mittaustuloksia voidaan täydentää valokuvilla.**

Lämpöanomometri, jota voi käyttää älypuhelimella. Ilmanopeuden, tilavuusvirran ja lämpötilan mittaus. Helppo määrittää mitat ja kanavan läpimitan geometriatiedot tilavuusvirran määrittämistä varten. Ulos vedettävä 400 mm:n teleskooppiputki.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081561, koko LR3 sekä kalibrointitodistuksen.

Huomautus:

Muita Smart Probe -laitteita (lämpömittari, pihti-lämpömittari, paine-eromittari ja korkeapainemittari) tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Pituus	200 mm
Korkeus	41 mm
Leveys	30 mm
Mittausalue - lämpötila	-20 - 60 °C
ilmavirran nopeuden mittausalue	0 - 30 m/s
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	4
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Lämpötila- ja virtausmittari

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------