



Heilurialusta tasainen, ulkokierre, kierre M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	370055 M8
GTIN	2050001875532
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Pituus 1	13 mm
Ulko-Ø D ₁	7,2 mm
Kauluksen pituus L ₂	8 mm
kierre M	M8

Ulko-Ø D	13 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	10 kN
Tuotetyyppi	Heilurialusta