



## Heilurialusta tasainen, ulkokierre, kierre M: M20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370055 M20
GTIN	2050001874832
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

**Malli:**

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Ulkokierteellinen.

**Käyttö:**

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

**Huomautus:**

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

kierre M	M20
Pituus 1	35 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	34,5 mm
Ulko-Ø D	50 mm

Kauluksen pituus $L_2$	20 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	165 kN
Tuotetyppi	Heilurialusta