



Jalusta, Tyyppi: K1,7



Tilaustiedot

Tilausnumero	442120 K1,7
GTIN	7290005394843
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Puristin erityisellä pehmeällä kahvalla tasaisille ja pyöreille pinnoille kiinnitettäväksi. Erilaisia sisäkierteitä erilaisten nivelvarsien kiinnittämiseen.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M6 / M8 / 1/4 tuumaa / 3/8 tuumaa
Liitänäkierteen asemointi	sekäl.
Malli	Liitin 1,7 tuumaa
Leukaväli	45 mm
Tuotetyyppi	Magneettijalka

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H