



## Heilurialusta uritettu, ulkokierre, kierre M: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370056 M12
GTIN	2050001879738
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

#### Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Ulkokierteellinen.

#### Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

#### Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

Pituus 1	18 mm
Ulko-Ø D	20 mm
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Kauluksen pituus L <sub>2</sub>	12 mm

kierre M	M12
enimmäiskantavuus (staattinen)	25 kN
Tuotetyppi	Heilurialusta