



Heilurialusta uritettu, ulkokierre, kierre M: M16



Tilaustiedot

Tilausnumero	370056 M16
GTIN	2050001875952
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää käänkökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	30 mm
Kauluksen pituus L ₂	16 mm
Ulko-Ø D ₁	20 mm
kierre M	M16

Pituus 1	27 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	90 kN
Tuotetyppi	Heilurialusta