



Heilurialusta uritettu, ulkokierre, kierre M: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	370056 M20
GTIN	2050001886170
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Kauluksen pituus L ₂	20 mm
Ulko-Ø D ₁	34,5 mm
Ulko-Ø D	50 mm
kierre M	M20

Pituus 1	35 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	165 kN
Tuotetyyppi	Heilurialusta