



## Heilurialusta uritettu, ulkokierre, kierre M: M8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370057 M8
GTIN	2050001878755
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

#### Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kovametallikuula.

Ulkokierteellinen.

#### Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

#### Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

Pituus 1	13 mm
Ulko-Ø D	13 mm
kierre M	M8
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	7,2 mm

Kauluksen pituus $L_2$	8 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	10 kN
Tuotetyyppi	Heilurialusta