



## Heilurialusta uritettu, ulkokierre, kierre M: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370057 M10
GTIN	2050001879875
Tuoteluokka	37K

### Kuvaus

#### Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kovametallikuula.

Ulkokierteellinen.

#### Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

#### Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

### Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D <sub>1</sub>	10,5 mm
Pituus 1	18 mm
kierre M	M10
Ulko-Ø D	20 mm

Kauluksen pituus $L_2$	10 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	25 kN
Tuotetyppi	Heilurialusta