



Heilurialusta uritettu, ulkokierre, kierre M: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	370057 M12
GTIN	2050001888136
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kovametallikuula.

Ulkokierteellinen.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Pituus 1	18 mm
Kauluksen pituus L ₂	12 mm
Ulko-Ø D	20 mm
kierre M	M12

Ulko-Ø D ₁	10,5 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	25 kN
Tuotetyyppi	Heilurialusta