



Heilurialusta uritettu, ulkokierre, kierre M: M5



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370058 M5 |
| GTIN | 2050001877079 |
| Tuoteluokka | 37K |

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Sisäkierre.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|-------|
| Pituus 1 | 25 mm |
| kierre M | M5 |
| Ulko-Ø D ₁ | 20 mm |
| Ulko-Ø D | 28 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Kauluksen pituus L_2 | 6,3 mm |
| enimmäiskantavuus (staattinen) | 90 kN |
| Tuotetyyppi | Heilurialusta |