



Heilurialusta uritettu, sisäkierre, kierre M: M3



Tilaustiedot

Tilausnumero	370059 M3
GTIN	2050001882394
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
- Kuulan pyörähtäminen estetty.

Kuulalaakeriteräksinen kuula.

Sisäkierre.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Huomautus:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085–370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	12 mm
kierre M	M3
Kauluksen pituus L ₂	3,5 mm
Pituus 1	11 mm

Ulko-Ø D ₁	7,2 mm
enimmäiskantavuus (staattinen)	10 kN
Tuotetyyppi	Heilurialusta