

**Garant****Suuntaisalustasarja, Pituus: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	366702 100
GTIN	4045197799166
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

GARANT – **tarkkuusmalli**. Paritoleranssi  $\leq 0,004$  mm, leveys-/korkeustoleranssi  $\leq 0,007$  mm, erittäin tarkka tasaisuus ja tarkat kulmat. Paloja säilytetään erityisessä muovitelineessä. Kovuus: 60 HRC.

**Pareittain tarkkuushiottu.****Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

**Sisältö:**

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;  
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;  
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;  
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

**Huomautus:**

Koko 125 – 200: 1 mm nouseva; kaikki mitat 9 mm lukuun ottamatta mahdollisia. Varapidike, katso varaosaluettelo.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	100 mm
--------	--------

Listojen määrä	20 paar
Muodon kuvaus	suorakulmainen
Muodon kuvaus	tasainen
Muodon kuvaus	yhdensuuntainen
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

## Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 3X16 mm	366706 3X16
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 5X13 mm	366706 5X13
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 5X8 mm	366706 5X8
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 6X19 mm	366706 6X19
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 3X6 mm	366706 3X6
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 6X9 mm	366706 6X9
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 3X21 mm	366706 3X21
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 2X15 mm	366706 2X15
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 4X7 mm	366706 4X7
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 2X20 mm	366706 2X20
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 6X24 mm	366706 6X24
Muovijalusta suuntaisalustoille Tyyppi 100	366701 100
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 2X5 mm	366706 2X5

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 4X17 mm	366706 4X17
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 5X18 mm	366706 5X18
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 2X10 mm	366706 2X10
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 3X11 mm	366706 3X11
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 5X23 mm	366706 5X23
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 4X12 mm	366706 4X12
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 4X22 mm	366706 4X22
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 100 Leveys × korkeus 6X14 mm	366706 6X14