


Garant**Suuntaisalustasarja, Pituus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	366702 150
GTIN	4045197799289
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

GARANT – **tarkkuusmalli**. Paritoleranssi $\leq 0,004$ mm, leveys-/korkeustoleranssi $\leq 0,007$ mm, erittäin tarkka tasaisuus ja tarkat kulmat. Paloja säilytetään erityisessä muovitelineessä. Kovuus: 60 HRC.

Pareittain tarkkuushiottu.**Käyttö:**

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sisältö:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Huomautus:

Koko 125 – 200: 1 mm nouseva; kaikki mitat 9 mm lukuun ottamatta mahdollisia.
Varapidike, katso varaosaluettelo. 1 mm:n porrastus (paitsi 9 mm), muuten kaikki mitat saavutettavissa.

Tekninen kuvaus

Listojen määrä	24 paar
----------------	---------

Pituus	150 mm
Muodon kuvaus	suorakulmainen
Muodon kuvaus	tasainen
Muodon kuvaus	yhdensuuntainen
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

Tarvikkeet

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 14X22 mm	366716 14X22
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 12X20 mm	366716 12X20
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X16 mm	366716 8X16
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 14X17 mm	366716 14X17
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X21 mm	366716 8X21
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X26 mm	366716 8X26
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 8X31 mm	366716 8X31
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 10X23 mm	366716 10X23
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 10X33 mm	366716 10X33
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 12X15 mm	366716 12X15
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 12X40 mm	366716 12X40
Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150 Leveys x korkeus 10X28 mm	366716 10X28
	366716 14X37

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 14X37 mm

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 14X27 mm

366716 14X27

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 8X36 mm

366716 8X36

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 12X25 mm

366716 12X25

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 10X13 mm

366716 10X13

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 12X35 mm

366716 12X35

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 10X18 mm

366716 10X18

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 14X32 mm

366716 14X32

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 14X42 mm

366716 14X42

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 8X11 mm

366716 8X11

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 12X30 mm

366716 12X30

Suuntaisalustan yksittäispari nrolle366702 / 6704 koko 150
Leveys x korkeus 10X38 mm

366716 10X38

Muovijalusta suuntaisalustoille Tyyppi 125-200

366701 125-200