



Kiinnityskoukut, laippa M8, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	370070 2
GTIN	2050001882677
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Upotettu ruuvi.

Kokonaan mustattua nuorrutusterästä.

Käyttö:

Suora ruuvaus rasterireikään myös ilman upotusta.

Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.

Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.

Sopii:

Korkeusosa nro 370077.

Tekninen kuvaus

kierre M	M8
Pituus 1	25 mm
F _{max.}	7,3 kN
tyyppi	2

korkeus H ₂	14 mm
H ₁	35 - 45 mm
Suurin kiristysmomentti	20 Nm
Tuotetyyppi	Kiinnityskoukku