

bimos

Raskaita kuormia kestävä pyörivä työtuoli, kangas



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 965383 |
| GTIN | 4016849591179 |
| Tuoteluokka | 96B |

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä ja varma pyörivä työtuoli, jossa vahvistettu, erikoissuuri jalkaristikko alumiinia (Ø 740 mm), turvakaasujousi terässuojuksessa, tuolin mekaniikka vahvistettu.

Selkänoja portaattomasti säädettävä ja korkeus sekä kaltevuus erikseen säädettävät.

Ergonomisesti muotoiltu istuintaso ja selkänoja. Siirto- ja kantokahva terästä.

Käsinojat sisältyvät. Käsinojien väli 570 mm, leveys säädettävä.

Erittäin kestävä pehmuste, 25 % suurempi vaahdon tilavuuspaino, todella luja ja rasituksia kestävä.

Kangaspehmustepinta

Standardi:**DIN 68877****Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 sarja jalkatulppia ja 1 pyöräsarja.

Tuolin kantavuus: 160 kg

Korkeudensäätöalue pyörillä: 490 - 640 mm

Istuinmateriaalin väri: musta

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi |
| Kantavuus | 160 kg |
| Istuinmateriaalin väri | musta |
| Malli | pyörillä |
| Tuolin kantavuus | 160 kg |
| Jalkaristikon Ø | 740 mm |
| Korkeudensäätöalue jalkatulpilla | 450 - 600 mm |
| Korkeudensäätöalue pyörillä | 490 - 640 mm |
| Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------------|--------|
| Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl) | 963188 |
| Pyörät (1 sarja = 5 kpl) | 963187 |