

bimos

Raskaita kuormia kestävä pyörivä työtuoli, tekonahka



Tilaustiedot

Tilausnumero	965384
GTIN	4016849591070
Tuoteluokka	96B

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä ja varma pyörivä työtuoli, jossa vahvistettu, erikoissuuri jalkaristikko alumiinia (Ø 740 mm), turvakaasujousi terässuojuksessa, tuolin mekaniikka vahvistettu.

Selkänoja portaattomasti säädettävä ja korkeus sekä kaltevuus erikseen säädettävät.

Ergonomisesti muotoiltu istuintaso ja selkänoja. Siirto- ja kantokahva terästä.

Käsinojat sisältyvät. Käsinojien väli 570 mm, leveys säädettävä.

Erittäin kestävä pehmuste, 25 % suurempi vaahdon tilavuuspaino, todella luja ja rasituksia kestävä.

Tekonahkapinta.

Standardi:**DIN 68877****Toimituksen sisältö:**

Mukana 1 sarja jalkatulppia ja 1 pyöräsarja.

Tuolin kantavuus: 160 kg

Korkeudensäätöalue pyörillä: 490 - 640 mm

Istuinmateriaalin väri: musta

Tekninen kuvaus

Kantavuus	160 kg
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Istuinmateriaalin väri	musta
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	160 kg
Jalkaristikon Ø	740 mm
Korkeudensäätöalue jalkatulpilla	450 - 600 mm
Korkeudensäätöalue pyörillä	490 - 640 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli