

Garant**GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma γ: 15astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215152 15
GTIN	4045197798886
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Huomautus:

Portaattomat pinnat saavutetaan.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.T 1805..
saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm
saavutettava viisteen leveys b	27,8 mm
Pienin ØD	35 mm

Kulma γ	15 astetta
Kiinnitysreiän \emptyset	27 mm
suurin \emptyset D_1	92 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
saavutettava viisteen korkeus h	7,5 mm
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,4 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8