

Garant**GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma γ : 60astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215152 60
GTIN	4045197801012
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Huomautus:

Portaattomat pinnat saavutetaan.

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm
Kulma γ	60 astetta
Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3

saavutettava viisteen korkeus h	24,3 mm
Sopiva kääntöterä	AP.T 1805..
saavutettava viisteen leveys b	14 mm
Pienin ØD	35 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219808 (15IP; 3,8 Nm)
suurinØ D ₁	64 mm
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa h _{max}	0,12 mm
Kääntöterien lukumäärä	6
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219808
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP