

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	170 mm
Aluslevy	259031 38
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Jousisarja	259044 7
ISO-koodi pidin	PSSNR/L 3232P19
Kiinnitysvipu	259015 13
Jousisokka-srj.	259047 5
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Sopiva kääntöterä	SN.. 1906..
Varren koko	32 mm
Terän koko	19 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Aluslevy Tyyppi 38	259031 38
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 7	259044 7
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 4 mm	674242 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500