



Kiinnityskoukut, laippa M12, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	370071 3
GTIN	2050001877635
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Kokonaan mustattua nuorrutusterästä.

Käyttö:

Suora ruuvaus rasterireikään myös ilman upotusta.

Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.

Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.

Sopii:

Korkeusosa nro 370078.

Tekninen kuvaus

H ₁	50 - 65 mm
Pituus 1	60 mm
F _{max.}	11,7 kN
kierre M	M12
tyyppi	3

Suurin kiristysmomentti	45 Nm
korkeus H ₂	29 mm
Tuotetyyppi	Kiinnityskoukku