



Kiinnityskoukut, laippa M12, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	370071 4
GTIN	2050001886736
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

Kokonaan mustattua nuorrutusterästä.

Käyttö:

Suora ruuvaus rasterireikään myös ilman upotusta.

Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.

Työkappaleiden tilaa säästävään kiinnittämiseen.

Sopii:

Korkeusosa nro 370078.

Tekninen kuvaus

korkeus H_2	27 mm
H_1	65 - 80 mm
$F_{max.}$	13,5 kN
Suurin kiristysmomentti	45 Nm
Pituus 1	40 mm

kierre M	M12
tyyppi	4
Tuotetyyppi	Kiinnityskoukku