



Kääntökiinnitin ilman kahvaa, tyyppi: 40R



Tilaustiedot

Tilausnumero	370085 40R
GTIN	2050001885470
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Kääntökiinnitin One Touch, aksiaalinen liikepituus (H1/H2) vivunliikkeellä (vasemmalle/ oikealle).
- Runko mustattua nuorrutusterästä.
- Tasainen kiristysvoima rakennettavaan osaan.
- Vähän häiritseviä muotoja irrotettavan kahvan ansiosta.

Käyttö:

- Nopea kiinnitys ja avaus yksittäisillä rakenneosilla.
- Kevyeen lastuavaan työstöön.

Huomautus:

Kiinni ruuvattavat kahvat, momentinrajoitin toimitetaan pyynnöstä.

Enimmäiskiinnitysvoima: 1200 N

max. kahvan käsivoima: 200 N

Tekninen kuvaus

tyyppi	40R
--------	-----

L ₁	40 mm
kierre M	M8
L ₂	20 mm
Mitta E	25 mm
Korkeus H	78,1 mm
B ₁	16 mm
Kiinnityskorkeus H ₁ min.	44,1 mm
Kiinnityskorkeus H ₁ max.	45,9 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	1200 N
max. kahvan käsivoima	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Kierre M ₁	M6 × 12