



Kääntökiinnitin ilman kahvaa, Tyyppi: 40L



Tilaustiedot

Tilausnumero	370085 40L
GTIN	2050001872739
Tuoteluokka	37K

Kuvaus

Malli:

- Kääntökiinnitin One Touch, aksiaalinen liikepituus (H1/H2) vivunliikkeellä (vasemmalle/ oikealle).
- Runko mustattua nuorrutusterästä.
- Tasainen kiristysvoima rakennettavaan osaan.
- Vähän häiritseviä muotoja irrotettavan kahvan ansiosta.

Käyttö:

- Nopea kiinnitys ja avaus yksittäisillä rakenneosilla.
- Kevyeen lastuavaan työstöön.

Huomautus:

Kiinni ruuvattavat kahvat, momentinrajoitin toimitetaan pyynnöstä.

Enimmäiskiinnitysvoima: 1200 N

max. kahvan käsivoima: 200 N

Tekninen kuvaus

L ₂	20 mm
----------------	-------

kierre M	M8
L ₁	40 mm
Korkeus H	78,1 mm
Mitta E	25 mm
tyyppi	40L
B ₁	16 mm
Kiinnityskorkeus H ₁ ,min.	44,1 mm
Kiinnityskorkeus H ₁ ,max.	45,9 mm
Enimmäskiinnitysvoima	1200 N
max. kahvan käsivoima	200 N
B	40 mm
L ₃	32 mm
Kierre M ₁	M6
Tuotetyyppi	Asetus-kiinnitysjärjestelmä