



## Paineilmavoitelulaite, kannettava, soveltuu säiliön tilavuudelle: 15/18kg



### Tilaustiedot

Tilausnumero	084000 15/18
GTIN	8429765410794
Tuoteluokka	08H

### Kuvaus

#### Malli:

Kannettava paineilmavoitelulaite, kuljetusalusta pitkäaikaisrasvojen taloudelliseen ja turvalliseen kuljettamiseen. Suuri kuljetusteho välityssuhteella 1: 55 sekä imuliitäntä ja turvalliset voiteluletkut, joilla suuri läpimitta. Soveltuu öljyille ja rasvoille jäykkyyksiluokkaan 2 asti, myös biorasvoille (yleisrasvoille).

#### Toimituksen sisältö:

Rasvan määrän seurantakansi, teräksinen pölysuojakansi, suurpainevoitelupistoolit ja 4 metrin letku.

#### Huomautus:

Voitelulaite on itsevoiteleva eikä se tarvitse lisäksi letkuvoitelulaitetta. Suosittelemme käyttämään vedenerottimella varustettua paineenalenninta.

### Tekninen kuvaus

Säiliön sisä-Ø	255 - 282 mm
vaadittu ilmanpaine	3 - 10 bar
Suurin voitelupaine	400 bar

suurin siirtoteho	600 g/min
soveltuu säiliön tilavuudelle	15 / 18 kg
Tuotetyyppi	Voitelulaite