



Rakenneilmaisin, Tyyppi: GMS120



Tilaustiedot

Tilausnumero	465570 GMS120
GTIN	3165140560108
Tuoteluokka	46T

Kuvaus

Malli:

Luotettava rakenneilmaisin syvällä sijaitsevien kohteiden paikantamiseen jopa 120 millimetristä. Kolme paikannustilaa (väliseinätoiminto, metallitoiminto, toiminto jännitteellisille johdoille) eri käyttökohteisiin. Laite paikantaa luotettavasti ja ilmoittaa kohteista valolla ja äänimerkillä. Kohteen keskipisteen tarkka näyttö. Etsityn kohteen keskipiste voidaan merkitä helposti merkintäaukon kautta. Suuri, valaistu näyttö. Softgrip-pinta takaa hyvän pidon.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Havaitsee nämä materiaalit: Rautametallit, ei-rautametallit, puukoolaukset, jännitteelliset johdot.

Toimituksen sisältö:

Paristo nro 081551 6LR61, rannelenkki, suojalaukku.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	120 mm
Tunnistamissyvyys teräs	120 mm

Tunnistamissyvyys kupari	80 mm
Tunnistamissyvyys jännitteiset sähköjohtimet	50 mm
Tunnistamissyvyys puu	38 mm
Paino	270 g
Pituus	200 mm
Leveys	85 mm
Korkeus	32 mm
IP-suojaluokka	IP 54
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Rakenneilmaisin