




## Rakenneilmaisin, Tyyppi: DTECT120



### Tilaustiedot

Tilausnumero	465570 DTECT120
GTIN	3165140780070
Tuoteluokka	46T

### Kuvaus

#### Malli:

Luotettava rakenneilmaisin syvällä sijaitsevien kohteiden paikantamiseen jopa 120 millimetristä. Kolme paikannustilaa (väliseinätoiminto, metallitoiminto, toiminto jännitteellisille johdoille) eri käyttökohteisiin. Laite paikantaa luotettavasti ja ilmoittaa kohteista valolla ja äänimerkillä. Pistemittaus mahdollistaa pienimpienkin alueiden paikallistamisen. Optinen suunnan näyttö kohteen keskipisteen tarkkaan paikallistamiseen.

#### Käyttö:

Havaitsee nämä materiaalit: Rautametallit, ei-rautametallit, puukoolaukset, jännitteelliset johdot. Havaitsee lisäksi materiaalin: vesitäytteiset muoviputket.

#### Toimituksen sisältö:

Litiumioniakku, pikalaturi, L-Boxx

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	120 mm
Tunnistamissyvyys teräs	120 mm
Tunnistamissyvyys kupari	120 mm

Tunnistamissyvyys jännitteiset sähköjohtimet	60 mm
Tunnistamissyvyys puu	38 mm
Tarkkuus	±10 mm
Paino	490 g
Pituus	206 mm
Leveys	92 mm
Korkeus	85 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Rakenneilmaisin