



## Laseretäisyysmittari, Tyyppi: GLM40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	465560 GLM40
GTIN	3165140790406
Tuoteluokka	46T

### Kuvaus

#### Malli:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1.

#### Kuvaus mainosteksti:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1. Laserluokka 2, standardi IEC 825-1. Jalustan kierre 1/4 tuumaa. Integroitu 360°:n kaltevuudentunnistin näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeuden mittauksen. Digitaaliseen pohjapiirrosten laatimiseen, valmiiden tuomiseen, muokkaamiseen ja tulosten viemiseen sekä helppoon rakennuksen mitoittamiseen. Tiedonsiirtomahdollisuus Bluetooth®-tekniikalla.

#### Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää suojapussin. Sisältää paristot 081551 LR3.

#### Erikoistarvike:

Mittausjalusta nro 468558

### Tekninen kuvaus

Virtalähde	081551 LR3
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Paristojen kesto (mittaukset)	5000
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Korkeus	24 mm
Leveys	41 mm
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Kantama	40 m
IP-suojaluokka	IP 54
Mittaustarkkuus	± 1,5 mm
Pituus	105 mm
Paino	100 g
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Sarja	GLM40
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Kamerajalusta Tyyppi	468558