



Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®, johtavat kahvat langanpidin, KW, Kokonaispituus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726661 125
GTIN	4003773025191
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, ilman leikkuuviistettä. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi. **ESD-kelpoisuus.**

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	125 mm
Pään leveys	13,5 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1,2 mm
Terien pituus	9 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,6 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	Ilman sivupintaa
Raaka-aine	Erikoistyökaluterästä, korkea laatu, öljykarkaistu
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta	mustaksi mustattu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit