



Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips[®], johtavat kahvat langanpidin, KW, Kokonaispituus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726656 125
GTIN	4003773025153
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, ilman leikkuuviistettä. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi. **ESD-kelpoisuus.**

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä (INOX).

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1 mm
Kokonaispituus	125 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,6 mm
Pään leveys	13,5 mm
Terien pituus	9 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	Ilman sivupintaa
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC)
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit