



Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips® langanpidin, KW, Kokonaispituus: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726640 125
GTIN	4003773043799
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Litettä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Tekninen kuvaus

Terien pituus	9 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1,2 mm
Pään leveys	13,5 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,6 mm
Kokonaispituus	125 mm
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	erikoistryökaluterästä
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori

Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta	mustattu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit