



Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips® langanpidin, SFW, Kokonaispituus: 125Hmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726650 125H
GTIN	4003773065081
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkäluerikoisterästä, mustattu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky: teräslanka, keskikova	0,2 - 1,2 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	0,2 - 0,6 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,2 - 1,6 mm
Pään leveys	13,5 mm
Terien pituus	9 mm
Kokonaispituus	125 mm
Leikkuuviiste	SFW
Raaka-aine	erikoistyyökäluuterästä
Standardi	DIN ISO 9654

Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta	mustattu
Tuotenimen määrite	SFW
aukaisujousella	kyllä
langanpidin	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit