



## Weldon-elementti tasoituksella, lyhyt, Nimellis-Ø:lle d: 11 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	335720 11
GTIN	4045197801531
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristusmekanismi estää kierreporan ulosvedon. Vedon/paineen tasaaminen aina 0,2 mm tasauselementin yläpuolella. Weldon-elementin kiinnittäminen joko vääntiötasolla tai tasauselementillä.

#### Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

#### Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

#### Erikoistarvike:

Tasauselementti nro 335730.

#### Huomautus:

Hienotasaustoimino **vain** yhdessä nroiden 300415 ja 335730 kanssa. Vakioweldonistukassa vain jäykkä kiinnitys mahdollista, katso nro 335740.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue d	11 mm
Ulko-Ø D	20 mm
Säätöalue V	10 mm
Ulottuma A	52 mm

Kokonaispituus L	50 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

---

## Tarvikkeet

Tasauselementti Kiinnitysalue d 11-12 mm	335730 11-12
--	--------------