

HOLEX**Weldon-elementti tasoituksella, pitkä, Nimellis-Ø:lle d: 11 mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 335725 11 |
| GTIN | 4045197801562 |
| Tuoteluokka | 32P |

Kuvaus**Malli:**

Lierömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristuskonstruktiosta estää kierreporan ulosvedon. Vedon/paineen tasaaminen aina 0,2 mm tasauselementin yläpuolella. Weldon-elementin kiinnittäminen joko vääntötasolla tai tasauselementillä.

Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

Erikoistarvike:

Tasauselementti nro 335730.

Huomautus:

Hienotasaustoimino **vain** yhdessä nroiden 300415 ja 335730 kanssa. Vakioweldonistukassa vain jäykkä kiinnitys mahdollista, katso nro 335740.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|-------------------|
| Säätöalue V | 10 mm |
| Kiinnitysalue d | 11 mm |
| Ulottuma A | 152 mm |
| Ulko-Ø D | 20 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |

