




Weldon-elementti, jäykkä, Nimellis-Ø:lle d: 4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	335740 4
GTIN	4045197801326
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristusmekanismi estää kierreporan ulosvedon. Kaksi vääntötasoa, käännetty 180° ja 10 mm.

Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue d	4 mm
Säätöalue V	10 mm
Ulko-Ø D	12 mm
Ulottuma A	36 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

