




Weldon-elementti, jäykkä, Nimellis-Ø:lle d: 9mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	335740 9
GTIN	4045197801371
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristusmekanismi estää kierreporan ulosvedon. Kaksi vääntötasoa, käännetty 180° ja 10 mm.

Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	18 mm
Kiinnitysalue d	9 mm
Säätöalue V	10 mm
Ulottuma A	41,5 mm
Kokonaispituus L	52 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

