



## Weldon-elementti, jäykkä, Nimellis-Ø:lle d: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	335740 12
GTIN	4045197801708
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristusmekanismi estää kierreporan ulosvedon. Kaksi vääntötasoa, käännetty 180° ja 10 mm.

#### Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

#### Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

### Tekninen kuvaus

Säätöalue V	10 mm
Kiinnitysalue d	12 mm
Ulko-Ø D	20 mm
Ulottuma A	52 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

