



## Weldon-elementti, jäykkä, Nimellis-Ø:lle d: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	335740 14
GTIN	4045197801715
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

#### Malli:

Lieriömäinen pidin, karkaistu ja hiottu, **pikavaihtoliitin**. Sisäpuolinen nelikulma kierreporien kiinnittämiseen tai vääntömomentin siirtoon. Puristusmekanismi estää kierreporan ulosvedon. Kaksi vääntötasoa, käännetty 180° ja 10 mm.

#### Etu:

- **Hinnaltaan edullinen ratkaisu.**
- **Vankka, kapea malli.**
- **Kiinnitys- tai ulkonemamittojen vaihtelu.**

#### Käyttö:

Kierretappien ym. kiinnittämiseen Weldonistukkaan.

### Tekninen kuvaus

Ulottuma A	56,5 mm
Säätöalue V	10 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Kiinnitysalue d	14 mm
Kokonaispituus L	69 mm
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

