



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Akku, Tyyppi: 71292261



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Markkinoiden johtavat oskilloivat työkalut, kolme teholuokkaa (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), uusi malli, jossa on **Starlock-työkalupidin** (entistä parempi voimansiirto, jonka ansiosta työ edistyy 35 % nopeammin).

- **Lähes rajattomat käyttömahdollisuudet (sahaus, hionta, kaavinta, katkaisu, raspaus) värähtelyliikkeen ansiosta (vähäinen pölynmuodostus).**
- **Portaaton elektroninen kierrosluvun säätö optimaaliseen työskentelyyn.**
- **Erittäin hyvä laatu ja vakaus metallisen voimansiirtolaitteiston ja pelkästään kuula- ja neulalaakereiden ansiosta.**
- **Paras mahdollinen käsiteltävyys ergonomisen muotoilun, Softgrip-pintojen ja kevyen painon ansiosta.**

Tehokas monitoimityökalu nopeaan työskentelyyn (rakentamisessa ja remontoinnissa), yli 30-osainen tarvikevalikoima puun ja metallin sahaukseen, hiontaan, laattojen leikkaamiseen ja moneen muuhun tehtävään.

#### Toimituksen sisältö:

30-osainen tarvikesarja, 1× imulaite, 1× muovinen työkalulaukku.

30-osainen tarvikesarja, johon kuuluu: 1× E-Cut Long-Life -sahanterä (10 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (35 mm), 2× E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 1× KM-sahanterä (Ø 75), 1× KM-raspi (kolmikulmainen), 1× lasta, 1× rei'itetty hiomalevy, 1× rei'itetty hioma-arkki (K60, K80, K120, K180).

Mukana 1× pikalaturi ALG 80, 2× litiumioniakkupaketti (18 V / 3 Ah). 1 työkalulaukkusarja **"akku"**, jossa laturi, 1 hiomalaikka, 3 hiomapaperia jokaisesta eri koosta (K 60, 80, 120, 180), 1 kiinteä

lasta, 1 HSS-segmenttisahanterä, 1 E-Cut Long-Life -sahanterä (65 mm), 1 yleiskäyttöinen E-Cut-sahanterä (44 mm).

**Huomautus:**

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073834 - 073845.

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Valmistajamerkintä: AFMM 18 QSL

Akkukapasiteetti: 3 Ah

akun jännite: 18 V

Työkalupidin: StarlockPlus, Starlock

Värähtelyluku: 11000 - 18500 min<sup>-1</sup>

Kääntökulma: 3,4 astetta

## Tekninen kuvaus

Hiomalevyn kulmamitta	80 mm
Valmistajamerkintä	AFMM 18 QSL
Akkukapasiteetti	3 Ah
Paino	1,8 kg
akun jännite	18 V
Värähtelyluku	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Työkalupidin	StarlockPlus, Starlock
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni
Kääntökulma	3,4 astetta
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Fein tyyppi E 18 V
Tuotetyyppi	Monitoimikoneet

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi FE30	073845 FE30
Akun latauslaite Tyyppi FE50	073845 FE50

Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073836 FE18
Akun latauslaite Tyyppi FE80	073845 FE80
Akku, Li-ioni Akkutyyppi, akkujännite FE18 V	073837 FE18