



## Jännitteentarkistin, Tyyppi: 755-2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

**Malli:**

**Ergonominen muovikotelo**, liukuesterengas, kahvaosan kumisuojaus ja mittauskärkipidin.  
**Virran, jännitteen ja vastuksen täysautomaattinen mittaus.** Koestuskärjet voi vaihtaa.  
Sisältää taskulampun mittauskohdan valaisemiseen.

**Toiminto:**

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Ammattimaiseen jännitteen, johtavuuden ja virran tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla. Lisäksi yksinapainen vaiheen tarkistus ja kiertokentän mittaus. Hyväksytty jännitteen mittaukseen laitteissa, joiden jännite on enintään 1000 V.

**Standardi:**

**DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.**

**Toimituksen sisältö:**

Mukana paristot nro 081561 koko LR3, mittauskärjet ja mittauskärjen suojat.

### Tekninen kuvaus

Mittauskohdan valaistus	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vaihtojännite AC	6 V - 1000 V
Tasajännite DC	6 V - 1000 V
Johtavuuden testaus	kyllä
Vaihtovirta AC	0,1 - 200 A
Näyttöalueen yläraja	4000
IP-suojaluokka	IP 64
Kalibrointi	I4
Vastus	1 $\Omega$ - 100 k $\Omega$
Vaiheentarkistus	kyllä
Pyörimissuunnan tarkistus	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Yleismittari

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D
KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------