



Yleismittari, Tyyppi: 760-1



Tilaustiedot

Tilausnumero	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo, suuri, valaistu LCD-näyttö ja kumipäällysteinen kahvaosa. **Tunnistaa mittaussuureet automaattisesti liitännöistä. Mittausalueen ja mittaustavan (AC/DC) automaattinen asetus. Helppokäyttöiset valaistut käyttöpainikkeet pitävät käyttövirheet kurissa.**

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Soveltuu monenlaiseen käyttöön sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja mittausjohtimet.

Tekninen kuvaus

Tasajännite DC	0,1 mV - 600 V
Tasavirta DC	1 mA - 10 A
Dioditestaus	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Vastus	0,1 - 40 MΩ
Taajuus	0,001 Hz - 512 kHz
Kapasitanssi	0,001 nF - 100 μF
IP-suojaluokka	IP 64
Johtavuuden testaus	kyllä
Perustarkkuus	0,8 %
Vaihtojännite AC	0,1 mV - 600 V
Vaihtovirta AC	1 mA - 10 A
Kalibrointi	I3
Näyttöalueen yläraja	4000
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN EN 61326-1
Standardi	EN 61010-2-033
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------