



Yleismittari, Tyyppi: 760-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo, suuri, valaistu LCD-näyttö ja kumipäällysteinen kahvaosa. **Tunnistaa mittaussuureet automaattisesti liitännöistä. Mittausalueen ja mittaustavan (AC/DC) automaattinen asetus. Helppokäyttöiset valaistut käyttöpainikkeet pitävät käyttövirheet kurissa.**

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Soveltuu monenlaiseen käyttöön sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja mittausjohtimet. Lisäksi sovitin tyyppin K lämpöelementeille.

Erikoistarvike:

Lämpötila-anturi nro 474120 koko OF

Tekninen kuvaus

Vastus	0,1 - 60 MΩ
Perustarkkuus	0,1 %
Taajuus	0,001 Hz - 30 MHz
Tasajännite DC	0,1 mV - 600 V
Vaihtojännite AC	0,1 mV - 600 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
IP-suojaluokka	IP 64
Lämpötila	-20 - 500 °C
Kapasitanssi	0,001 nF - 30000 μF
Tasavirta DC	0,1 μA - 10 A
Kalibrointi	I3
Mittaustapa	TRUE RMS
Näyttöalueen yläraja	6000
Vaihtovirta AC	0,1 μA - 10 A
Dioditestaus	kyllä
Johtavuuden testaus	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN EN 61326-1
Standardi	EN 61010-2-033
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3
KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3

Tarvikkeet

Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi OF

474120 OF

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3