



## Yleismittari, Tyyppi: 760-3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	473310 760-3
GTIN	4029547013966
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Kestävä muovikotelo, suuri, valaistu LCD-näyttö ja kumipäällysteinen kahvaosa. **Tunnistaa mittaussuureet automaattisesti liitännöistä. Mittausalueen ja mittaustavan (AC/DC) automaattinen asetus. Helppokäyttöiset valaistut käyttöpainikkeet pitävät käyttövirheet kurissa.**

#### Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Käyttö:

Soveltuu monenlaiseen käyttöön sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

#### Standardi:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 koko LR3 ja mittausjohtimet.

### Tekninen kuvaus

Perustarkkuus	0,1 %
Kapasitanssi	0,001 nF - 60000 µF
Tasavirta DC	0,1 µA - 10 A
IP-suojaluokka	IP 64
Vastus	0,1 - 60 MΩ
Taajuus	0,001 Hz - 60 MHz
Johtavuuden testaus	kyllä
Kalibrointi	I3
Näyttöalueen yläraja	6000
Vaihtovirta AC	0,1 µA - 10 A
Lämpötila	-20 - 500 °C
Dioditestaus	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Mittaustapa	TRUE RMS
Tasajännite DC	0,1 mV - 1000 V
Vaihtojännite AC	0,1 mV - 1000 V
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	DIN EN 61326-1
Standardi	EN 61010-2-033
Tuotetyyppi	Yleismittari

## Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3

## Tarvikkeet

Alkalimanganiparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3