



Digitaaliset virtapihdit, Tyyppi: 770-1



Tilaustiedot

Tilausnumero	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo, suuri, valaistu LCD-näyttö ja kumipäällysteinen kahvaosa. Ainutlaatuinen tartuntamekanismi helpottaa työskentelyä ahtaissa mittauskohteissa. Mittausalueen ja mittaustavan (AC/DC) automaattinen asetus. μ A-mittausalue ionointivirtojen mittaukseen (mittausjohdot).

Käyttö:

Soveltuu monenlaiseen käyttöön sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

EN 61326-1, EN 61140.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 LR3 ja mittausjohtimet.

Tekninen kuvaus

Tasavirta DC	0,1 A - 400 A
Vaihtojännite AC	1 mV - 600 V

Perustarkkuus	0,8 %
Taajuus	0,001 Hz - 10 kHz
Vastus	0,1 - 40 MΩ
Mittaustapa	TRUE RMS
Näyttöalueen yläraja	4000
Tasajännite DC	1 mV - 600 V
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vaihtovirta AC	0,1 A - 400 A
Johtavuuden testaus	kyllä
Dioditestaus	kyllä
Kapasitanssi	0,001 μF - 100 μF
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	3× nro 081561 koko LR3
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

Palvelut

DAkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D
KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot, Kansainvälinen rakennekoko: LR3	081561 LR3
---------------------------------------------------------	------------