



## Digitaaliset virtapihdit, Tyyppi: 770-3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	473315 770-3
GTIN	4029547013997
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Kestävä muovikotelo, suuri, valaistu LCD-näyttö ja kumipäällysteinen kahvaosa. Ainutlaatuinen tartuntamekanismi helpottaa työskentelyä ahtaissa mittauskohteissa. Mittausalueen ja mittaustavan (AC/DC) automaattinen asetus.  $\mu$ A-mittausalue ionointivirtojen mittaukseen (mittausjohdot). Tiedonsiirto Bluetooth-yhteyden ja testo Smart Probes -sovelluksen kautta (järjestelmäedellytykset: iOS 8.3 tai Android 4.3 tai uudempi / Bluetooth 4.0). Tehonmittaus.

#### Käyttö:

Soveltuu monenlaiseen käyttöön sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

#### Standardi:

**EN 61326-1, EN 61140**.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 LR3 ja mittausjohtimet.

### Tekninen kuvaus

Vastus	0,1 - 60 M $\Omega$
Mittaustapa	TRUE RMS

Taajuus	0,001 Hz - 10 kHz
Näyttöalueen yläraja	6000
Tasavirta DC	0,1 A - 600 A
Tasajännite DC	1 mV - 600 V
Vaihtovirta AC	0,1 A - 600 A
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Perustarkkuus	0,1 %
Vaihtojännite AC	1 mV - 600 V
Johtavuuden testaus	kyllä
Dioditestaus	kyllä
Tehonmittaus	kyllä
Kapasitanssi	0,001 $\mu$ F - 60000 $\mu$ F
Lämpötila	-20 - 500 °C
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	3x nro 081561 koko LR3
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

## Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
DAkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot, Kansainvälinen rakennekoko: LR3	081561 LR3
---	------------