



Jännitteentarkistustaltta, Tyyppi: 750-1



Tilaustiedot

Tilausnumero	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Kestävä muovikotelo. Ergonominen kahvan muoto liukuesterenkaalla mahdollistaa turvallisen työskentelyn ilman luiskahtamisen vaaraa. **Selkeä 360°-näyttö** valojohtimella.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla.

Standardi:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot nro 081561 koko LR3, koestuskärjen suojan ja mittauskärjen suojat.

Tekninen kuvaus

Johtavuuden testaus	Akustinen / LED enint. 500 k Ω
---------------------	---------------------------------------

Näyttöalue AC	12 - 690 V
IP-suojaluokka	IP 64
Pyörimissuunnan tarkistus	100–690 V
Näyttöalue DC	12 - 690 V
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibrointi	I1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
-------------------------------------------------------	------------