



## Jännitteentarkistustaltta, Tyyppi: 750-2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	473210 750-2
GTIN	4029547013904
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Kestävä muovikotelo. Ergonominen kahvan muoto liukuesterenkaalla mahdollistaa turvallisen työskentelyn ilman luiskahtamisen vaaraa. **Selkeä 360°-näyttö** valojohtimella. **Sisältää taskulampun** mittauskohdan valaisemiseen.

#### Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen. Soveltuu monenlaisiin töihin sähkötekniikan, teollisuuden, kunnossapidon ja huollon (vianetsintä) alalla. Kuormakytkennällä (30 mA FI, laukaisu painikkeella).

#### Standardi:

**DIN EN 61243-3 und CAT III**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot nro 081561 koko LR3, koestuskärjen suojan ja mittauskärjen suojat.

### Tekninen kuvaus

Näyttöalue AC	12 - 690 V
Mittauskohdan valaistus	kyllä
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Pyörimissuunnan tarkistus	100–690 V
Näyttöalue DC	12 - 690 V
Vaiheentarkistus	100–690 V
Johtavuuden testaus	Akustinen / LED enint. 500 kΩ
IP-suojausluokka	IP 64
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta	kyllä
Kalibrointi	I1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyppi	Jännitteentarkistustaltta

## Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------