



Sähköasentajan kärkipihdit, taivutettu 45°, Kokonaispituus: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	727197 115
GTIN	4003773024866
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Läpimenevä tarkkuusnível. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Monikomponentti-kahvankuoret musta/harmaa, sähköä johtavat. **ESD-kelpoisuus.** Sileäksi hiottut tarttumapinnat. Purse poistettu huolellisesti reunoista.

Käyttö:

Tarkkaan asennustyöhön esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9655

Raaka-aine:

Öljykarkaistua kuulalaakeriterästä.

Huomautus:

Muita malleja saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	9,5 mm
Kokonaispituus	115 mm
Leuan pituus	22,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Kitamuoto	suippokärkinen, 45° taivutettu
Standardi	DIN ISO 9655

Leukojen malli	sisäpuoli tasaiseksi hiottu
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine	Kuulalaakeriteräs
Pinta	peilikiillotettu
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkipihdit