



## Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, pyöreä pää, FW, Kokonaispituus: 115mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	726435 115
GTIN	4003773025092
Tuoteluokka	73F

### Kuvaus

**Malli:**

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Monikomponentti-kahvankuoret musta/harmaa, sähköä johtavat. **ESD-kelpoisuus.**

**Käyttö:**

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

**Standardi:**

DIN ISO 9654

**Raaka-aine:**

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

### Tekninen kuvaus

Pään leveys	11 mm
Kokonaispituus	115 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,3 - 1,6 mm
Terien pituus	14 mm
Leikkuukyky: kova lanka - Ø enint.	0,3 - 0,6 mm
Leikkuukyky: keskikova lanka - Ø enint.	0,3 - 1,2 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD

Leikkuuviiste	Pieni sivupinta
Raaka-aine	Kuulalaakeriteräs
Pään muoto	pyöreä
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Pinta	peilikiillotettu
Tuotenimen määrite	FW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit