



Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, terävä pää, KW, Kokonaispituus: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	726432 115
GTIN	4003773039761
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Kahvoissa monikomponenttikuoret.

Käyttö:

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.

Tekninen kuvaus

Terien pituus	14 mm
Pään leveys	11 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	0,3 - 1,3 mm
Kokonaispituus	115 mm
Leikkuukyky: keskikova lanka - Ø enint.	0,3 - 0,8 mm
Leikkuuviiste	Ilman sivupintaa
Raaka-aine	Kuulalaakeriteräs

Pään muoto	terävä
Standardi	DIN ISO 9654
Kahva	Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä	Induktiokarkaistut terät (n. 57 HRC)
Pinta	peilikiillotettu
Tuotenimen määrite	KW
aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit